

ATMOS EXPRESS CUIVRE soude, répare et fixe tous les matériaux sauf polypropylène et polyéthylène.

Exemples d'applications :

Plomberie : Acier, Galva, Pvc,
Robinet, Accessoires, Porcelaine
Automobile : Radiateur, Blocs
moteur, Tuyaux d'échappement
Loisirs : Artisanat, Verre,
Céramique, Jouets, Plastiques
Maison : Portes, Barrières, Objets
en métal, Canalisations

Résistance à la température :

121° en continu

150° en intermitence

Résistance à la pression :

17 bars

Temperatuurvastheid :

121° continu

150° intermitterend

Drukvastheid : 17 bars

max.:
17 bars
150° C

Devient dur dès 20 min ;

Polymérisation complète en 60 min.

ATMOS EXPRESS KOPER :
het perfecte hulpmiddel
voor lassen, repareren
en vastzetten van alle
soorten materiaal,
behalve polypropyleen en
polyethyleen.

Toepassingsvoorbeelden :

Loodgieterswerkzaamheden : koper, PVC, kranen, accessoires, porselein.
Autoreparaties: radiator, motorblok, uitlaten

Vrijetijdsbesteding: kunstnijverheid, glas, ceramiek, speelgoed, plastic




Doe-het-zelfwerkzaamheden: deuren, omheiningen, metalen voorwerpen, leidingen

Hardingstijd: 20 minuten; volledige polymerisatie binnen 60 minuten.

Mode d'emploi :

- Nettoyer les surfaces à réparer qui doivent être propres, sèches et dégraissées.
- Retirer le film plastique uniquement sur la portion de mastic à couper. Couper une rondelle de mastic.
- Malaxer le produit jusqu'à obtention d'une couleur uniforme et homogène.
- Appliquer directement le mélange obtenu sur la partie à réparer en appuyant fortement.

Prévoir un temps de prise de 30 min. La solidité maximale est atteinte en 60 min.



Gebruiksaanwijzing:

- Verwijder de plastic film, maar alleen op het te snijden gedeelte.
- Snij een schijfje kit af.
- Meng het schijfje kit totdat de kleur gelijkvormig en homogeen is.
- Dit mengsel meteen op het te repareren onderdeel aanbrengen en er hard op drukken.

Hardingstijd: 30 min.
De maximum vastheid wordt na 24 uur verkregen.

Précautions d'emploi

Irritant pour les yeux et la peau. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Conserver sous clé. Conserver hors de portée des enfants. Après contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. Porter des gants appropriés. Contient du Bisphénol A - résine epoxy.



Irritante - Irriterend

Voorzorgsmaatregelen

Irriterend voor de ogen en de huid. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Achter slot bewaren. Buiten bereik van kinderen bewaren. Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water. Draag geschikte handschoenen. Bevat Bisphénol A - epoxy hars.

ATMOS SAS (France)
74 chemin de la chapelle St Antoine
95300 Ennery - Tel.: (+33) 01 30 300 300



3 259040 013120